

ARNES DE CUERPO COMPLETO

AM ALLMAN



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

COD. PRODUCTO

APA4A

COD. CERTIFICACIÓN

APA4A-K40HHH1H

CERTIFICACIÓN



PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo completo, cuatro argollas, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída.

Fabricado en cinta plana 45mm Nomex Kevlar de color negro, diseñado especialmente para trabajos Eléctricos en altura, shock eléctricos y resistencia a la estática, además de contactos con piezas calientes, fundiciones o ambientes altamente corrosivos, e hilo de Kevlar color amarillo para una rápida y fácil inspección. Cuenta con cierre y regulación en torso, cintura y piernas mediante hebillas de dos piezas dieléctrica.

Las argollas se ubican, una en la espalda, ambos lados de la cintura (Argolla D grande Dieléctrica y en cinta de pecho (Argolla D sintética)

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída y apoyo lumbar en Kevlar acolchado de material laminado y propiedad repelente a la humedad, no incorpora accesorios.



ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Hebilla Dielectrica, Argolla D Dielectrica, Cinta Plana 45mm (Nomex Kevlar), recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: ANSI A10.32-(2012) y ANSI Z359.1-2007

Cinta Plana 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Argolla Dielectrica.: Sin Deformación. 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Hebilla Dielectrica. : Sin Deformación. 2100 kgf. (Req. Min.: 1814 Kgf).

Resistencia Dielectrica: Argolla D Dielectrica 20 kV~ x 3 min. (Sin Requisito).

Hebilla Dielectrica 15 kV~ x 3 min. (Sin Requisito).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa:

ICONTEC

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- c) Se recomienda SUSPENDER desde el mosquetón del amortiguador.
- d) Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- e) Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan roedores, NI SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ACCESORIOS

- >Amortiguador del impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- >Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.
- >Cabos de Amarre, Mod's: CAAS#, CAAR#.
- >Autoretractil, Mod's: RET#.
- >Deslizadores, Mod's: DEC#.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

>La Política de Garantía exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

>El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile