

ARNES DE CUERPO COMPLETO

AM
ALLMAN

CHILE SIN
FALL PROTECTION

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

COD. PRODUCTO

APA4A

COD. CERTIFICACIÓN

APA4A-P3BB0B00

CERTIFICACIÓN



CSC-0149-2
CSC-CER304249
ANSI/ASSE Z359.1-2007
ANSI/ASSE A10.32-2012



CERTIFICADO
N° SC2303-1



ISO 9001:2008

PUNTOS DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, cuatro argollas metálicas: Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm. poliéster (Rojo/Negro y Negro/Rojo), para facilitar su postura.

Cuenta con cierre y regulación en pecho, torso y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.

Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande), sobre cinta de pecho (una argolla D chica) y ambos costados de la cintura (argollas D chica).

La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.

Unidad para ser usada como componente de un Sistema Personal para Detención de Caídas - limitador de posición- en faenas de altura donde, adicional al riesgo de accidental caída libre.

Se DEBE seleccionar:

- Un punto de anclaje rígido y capaz de soportar una carga máxima de 5,000 lbs / 2270 kg / 22 kN.
- Siempre utilicé el punto de sujeción dorsal para detención de caída.
- Un componente de unión que impida una caída a libre superior a 1.80 m.

ESPECIFICACIONES

La materia prima utilizada: Hebilla de Dos Piezas, Argollas D Metálicas, Cinta Plana Bicolor 45mm (poliéster), recibe Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:

ANSI A10.32-2012 y ANSI Z359.1-2007 (U.S.A)

Cinta Plana 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Argolla D metálica : Sin Deformación. 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Hebilla Dos Piezas. : Sin Deformación. 2100 kgf. (Req. Min.: 1814 Kgf).

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoría Externa:
ICONTEC

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas y cuerdas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES.

ACCESORIOS

- > Amortiguador de Impacto, Mod's: AMR0#, AMR1#, AMR2#.
- > Estrobos, Mod's: CAVS#, CAVR#.
- > Cabos de Amarre, Mod's: CAAS#, CAAR#.
- > Autoretractil, Mod's: RET#.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier que acompaña a cada producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía sobre el producto.

Hecho en Chile / Made in Chile